

Cosmedico Cosmolux S розовый 15 Вт

Артикул: 17009

Лампа для солярия

Размеры

Номинальные значения	300 x 15
Длина (ном.):	288 мм
Без контактов (макс.):	288,3 мм
С контактами (макс.):	302,5 мм
Между патронами (min / max):	293,3 / 295,4 мм
Диаметр	16 мм
Тип патрона *	G5 / alu

* В соответствии с патронами Cosmedico

Технические характеристики

Мощность УФ-А	15 мВт/см ²
Соотношение УФ-В/УФ-А	2,4%
Срок эксплуатации *	500 часов
Цвет	розовый

УФ-В: 280-315 нм, УФ-А: 315-400 нм

* когда мощность УФ-излучения составляет не менее 70% от номинального значения при измерении в течении 5 часов


Категория: Wellness



Электрические характеристики (номинальные значения)

Балластный дроссель	30	Вт
Потребляемая мощность	15	Вт
Потребляемый ток	0,5	А
Напряжение	40	В

Относительное распределение УФ излучения лампы



Рекомендуемое время облучения

Мощность УФ-А излучения (в мВт/см ²)	Тип УФ установки ¹⁾	Время первоначального загара, минут ²⁾	Максимальное время загара для кожи типа 2/3/4, минут
12	4	5	13 / 19 / 24
15	4	4	11 / 15 / 19
18	4	4	9 / 12 / 16

1) в соответствии с DIN 5050-1 2) в соответствии с DIN EN 60 335-2-27

Рекомендованное время облучения соответствует эффективной дозе 250 Дж/м² для кожи типа 2, 350 Дж/м² для кожи типа 3 и 450 Дж/м² для кожи типа 4. Эффективная доза определяется воздействием УФ излучения в соответствии с EN 60335-2-27:2002.

Примечания:

рекомендуется использовать дроссель Cosmedico Cosmopowers S 15 Вт, стартеры S2, S10;

при последовательном соединении двух ламп рекомендуется использовать дроссель Cosmedico Cosmopower S 30 Вт и стартер S2.